

L-соединител за шланг CRQSL-6

Номер на част: 130663

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	3.5 mm
Дълбочина на поставяне на шланга	19.5 mm
Монтажно положение	произволно
Конструкция	L-форма
Размер на опаковката	1
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при макс. 50 °C
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-15 °C...120 °C
Тегло на продукта	20 g
Използваеми проводници	PFAN
Пневматична връзка 1	за шланг с външен Ø 6 mm
Пневматична връзка 2	за шланг с външен Ø 6 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	сребрист
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на освобождаващия пръстен	високолегирана стомана, неръждаема
Материал уплътнение на шланг	FPM
Материал на сегмента скоба за шланг	високолегирана стомана, неръждаема
Материал опорен пръстен	високолегирана стомана, неръждаема