



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Размер                                       | Mini                                                                |
| Номинален диаметър                           | 1.1 mm                                                              |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка       | Пръстен уплътнителен                                                |
| Монтажно положение                           | произволно                                                          |
| Конструкция                                  | права форма                                                         |
| Размер на опаковката                         | 10                                                                  |
| Конструктивна структура                      | Push-pull принцип                                                   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 бар...6 бар<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Зависещо от температурата работно налягане   | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 бар...14 бар<br>-13.775 psi...203 psi |
| Работен флуид                                | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                    |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние                                |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 1 - ниска опасност от корозия                                       |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Температура на околната среда                | -10 °C...80 °C                                                      |
| Тегло на продукта                            | 0.6 g                                                               |
| Пневматична връзка 1                         | Втулка Ø 3 mm                                                       |
| Пневматична връзка 2                         | за шлаух с външен Ø 2 mm                                            |
| Цвят на освобождаващия пръстен               | син                                                                 |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                 |
| Материал на тялото                           | PBT                                                                 |
| Материал на освобождаващия пръстен           | POM                                                                 |
| Материал уплътнение на шлаух                 | NBR                                                                 |
| Материал на сегмента скоба за шлаух          | високолегирана стомана, неръждаема                                  |