


**Шина**  
**VABM-C8-12E-G14-14-M1-L**  
Номер на част: 1361871

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Размер на растерната решетка                                 | 12 mm                        |
| Макс. брой места за разпределители                           | 14                           |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 0 - няма опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител | 0.6 Nm                       |
| Макс. въртящ момент на затягане стенен монтаж                | 5 Nm                         |
| Тегло на продукта                                            | 992 g                        |
| Пневматична връзка 1                                         | G1/4                         |
| Пневматична връзка 3                                         | G1/4                         |
| Пневматична връзка 5                                         | G1/4                         |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS          |
| Материал на шината                                           | Алуминиева ковка сплав       |