

Дросел GRO-M5-B

Номер на част: 151214

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Функция на дросел
Пневматична връзка 1	M5
Пневматична връзка 2	M5
Елемент за настройка	Винт накатен
Начин на закрепване	Вграждане преден блок с отвор по избор:
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	105 l/min
Работно налягане	0 бар...10 бар
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Взривозащита	Спазване на указанията в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Номинален диаметър	2 mm
Монтажно положение	произволно
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	19 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на регулиращия винт	високолегирана стомана
Материал на гайките	Алуминиева ковка сплав
Материал на втулката	POM