

Дросел-обратен клапан GRLA-10-UNF-B

Номер на част: 151572

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция вентилиращ дросел
Пневматична връзка 1	10-32 UNF-2B
Пневматична връзка 2	10-32 UNF-2A
Елемент за настройка	Шлицов винт
Начин на закрепване	завинтване
Работно налягане	0.2 бар...10 бар
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Номинален диаметър	2 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS