

Свързващ кабел KMP1-02-II-10-X

Специф. Номер: 158990
Продукт излизащ от производство

FESTO

Възможни дължини на кабела от 1 до 99м.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне

Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение AC	$\leq 300\text{ V}$
обхват на работното напрежение DC	$\leq 250\text{ V}$
Допустим товарен ток	4 A
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	5 ... 70 °C
Температура на околната среда	-30 ... 70 °C
Електрически извод	72-пинов Щекер
Структура на кабела	50 x 0,75 mm ²
Диаметър на кабела	19 mm
Тип на закрепване	със затягаща скоба
Информация за материала на корпуса	Отливка от лек метал
Информация за материала на кабелната обвивка	PE
Информация за материала на щекерните контакти	посребрен Мед-сплав