



Разклонителен модул PMBL-186-HP3-H

Номер на част: 1609073

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър DN	54
Серия	L
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Разклонителен модул
Работно налягане	0 МПа...5 МПа 0 бар...50 бар
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за съоръжения под налягане
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:--]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	5 °C...60 °C
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Пневматична връзка 3	G1
Пневматична връзка 4	G1
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав