



Разпределител PVEL-P-124-HP7

Номер на част: 1629205

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Серия	L
Номинален диаметър DN	54
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на задействане	пневматично
Принцип на уплътняване	променлив
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Вид управление	директно
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Работно налягане	0 МПа...4.2 МПа 0 бар...42 бар
Управляващо налягане	9 бар...42 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	5 °C...50 °C
Температура на околната среда	5 °C...50 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за съоръжения под налягане
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	7250 g
Пневматична връзка 3	G1/2
Връзка за управляващ въздух 12	G1/4
Захранване с управляващ въздух	външно
Материал на буталния шибър	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR PE

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав