



Разпределител PVEL-H-124-HP3

Номер на част: 1629207

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Серия	L
Номинален диаметър DN	54
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на задействане	ръчен
Принцип на уплътняване	променлив
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване заключване с принадлежности
Начин на връщане в изходно състояние	Принудително водене
Вид управление	директно
Функция на разпределител	3/2 бистабилен
Работно налягане	0 МПа...5 МПа 0 бар...50 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	5 °C...50 °C
Температура на околната среда	5 °C...50 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за съоръжения под налягане
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	5900 g
Пневматична връзка Z	G1/2
Материал на буталния шибър	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR PE
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав