

## Присъединителна плоча PAML-CP-186-HP3-G2

Номер на част: 1629298

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                      | Стойност                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Размер                              | 186                                             |
| Номинален диаметър DN               | 54                                              |
| Серия                               | L                                               |
| Работно налягане                    | 0 МПа...5 МПа<br>0 бар...50 бар                 |
| Работен флуид                       | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Клас на устойчивост на корозия KBK  | 2 - умерена опасност от корозия                 |
| Сертификат за LABS                  | VDMA24364-B2-L                                  |
| Температура на лагера               | -10 °C...60 °C                                  |
| Годност за хранителни продукти      | вж. Разширена информация за материала           |
| Температура на флуида               | 5 °C...60 °C                                    |
| Температура на околната среда       | 5 °C...60 °C                                    |
| Тегло на продукта                   | 4400 g                                          |
| Пневматична връзка 1                | G2                                              |
| Пневматична връзка 2                | G2                                              |
| Указание за материала               | Съответствие с RoHS                             |
| Материал на присъединителната плоча | Алуминиева ковка сплав                          |
| Материал на уплътненията            | NBR                                             |
| Материал на винтовете               | Неръждаема стомана                              |