


Пропорционален регулатор на налягане MPPE-3-1/8- -B

Номер на част: 164330

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър пълнене с въздух	5 mm
Номинален диаметър обезвъздушаване	5 mm
Начин на задействане	електрическо
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	предуправляем бутален регулиращ вентил
Указание за безопасност	Безопасно положение MPPE-B: При скъсване на захранващ кабел изходното налягане се запазва без регулиране.
Работно налягане	0 бар...10 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0 бар...10 бар
Входно налягане 1	11 бар...12 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.05 бар
Време за превключване изкл.	220 мсек
Време за превключване вкл.	140 мсек
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Референтно напрежение	10 V
Остатъчни пулсации	10 %
Зададени/действителни стойности	по избор: Тип напрежение 0 - 10 V Тип ток 4-20 mA
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Одобрение	RCM Mark
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	0 °C...60 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Тегло на продукта	710 g

Характеристика	Стойност
Електрическо присъединяване	8-полюсно M16x0,75 Щекер съгласно DIN 45326 кръгла форма
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 3	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал на мембраната	NBR