


Пропорционален регулатор на налягане MPPE-3-1/2- -B

Номер на част: 164332

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър пълнене с въздух	11 mm
Номинален диаметър обезвъздушаване	12 mm
Начин на задействане	електрическо
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	предуправляем бутален регулиращ вентил
Указание за безопасност	Безопасно положение MPPE-B: При скъсване на захранващ кабел изходното налягане се запазва без регулиране.
Работно налягане	0 бар...10 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0 бар...10 бар
Входно налягане 1	11 бар...12 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.05 бар
Време за превключване изкл.	535 мсек
Време за превключване вкл.	170 мсек
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Референтно напрежение	10 V
Остатъчни пулсации	10 %
Зададени/действителни стойности	по избор: Тип напрежение 0 - 10 V Тип ток 4-20 mA
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Одобрение	RCM Mark
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	0 °C...60 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Тегло на продукта	2400 g

Характеристика	Стойност
Електрическо присъединяване	8-полюсно M16x0,75 Щекер съгласно DIN 45326 кръгла форма
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	G1/2
Пневматична връзка 3	G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал на мембраната	NBR