

# Свързващ кабел NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBV

Номер на част: 1686609

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                  | Стойност                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Дължина на защитния шлаух                                       | 10 m                                                                             |
| Монтажно положение                                              | произволно                                                                       |
| Използване на открито                                           | места за използване, защитени от атмосферни влияния клас C1 съгласно IEC 60654-1 |
| Диапазон на работното напрежение DC                             | 0 V...30 V                                                                       |
| Сертификат за LABS                                              | VDMA24364 зона III                                                               |
| Относителна влажност на въздуха                                 | 5 - 100 %<br>образуване на конденз                                               |
| Клас защита                                                     | IP65<br>IP67<br>IP69K<br>NEMA 4                                                  |
| Температура на околната среда                                   | -20 °C...60 °C                                                                   |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите | -5 °C...60 °C                                                                    |
| Електрическо присъединяване 1                                   | Щекер прав, 3-полюсен                                                            |
| Електрическо присъединяване 2                                   | отворен край, 3-жилно                                                            |
| Работен флуид                                                   | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                 |
| Указание за работен/управляващ флуид                            | Възможна работа в омаслено състояние                                             |
| Пневматична връзка                                              | за шлаух с външен Ø 8 mm                                                         |
| Мин. радиус на огъване на кабела                                | 100 mm                                                                           |
| Структура на кабела                                             | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Тегло на продукта                                               | 2500 g                                                                           |
| Указание за материала                                           | Съответствие с RoHS                                                              |
| Материал защитен шлаух                                          | POLYAMID                                                                         |
| Материал на съединението на защитния шлаух                      | POLYAMID                                                                         |
| Материал на кабелната обвивка                                   | PVC                                                                              |
| Материал на уплътненията                                        | TPE                                                                              |