


Разклонителен модул FRM-H-D-MIDI

Номер на част: 170688

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Разклонителен модул
Работно налягане	0.02 МПа...1.6 МПа 0.2 бар...16 бар
Стандартен номинален дебит в основната посока на потока 1->2	5100 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	386 g
Пневматична връзка 3	G1/2
Пневматична връзка 4	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане