

T-адаптор FB-TA-M12-5POL

Номер на част: 171175

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с отвор
Тегло на продукта	59 g
Електрическо присъединяване	5-полюсно M12x1/M12x1 Щекери/куплунзи
Диапазон на работното напрежение DC	10 V...30 V
Допустим ток	4 A
Клас защита	IP67
Температура на околната среда	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L