



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Монтажно положение	произволно
Конструкция	права форма
Размер на опаковката	1
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.095 МПа...1 МПа 0.95 бар...10 бар 13.775 psi...145 psi
Морска класификация	вж. сертификата
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	2.7 g
Начин на закрепване	Закрепваща игла
Пневматична връзка 1	Патрон 14 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID
Материал уплътнение на шлаух	NBR