


Аксиален модул EAMM-A-P4-28B-28A

Номер на част: 1731466

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	12 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	10000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	0.28 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	0.7 Nm
Тегло на продукта	40 g
Код на интерфейс актуатор	P4-28B
Код на интерфейс мотор In	28A
Код на интерфейс тяло на куплунг	28B
Указание за материала	Съответствие с RoHS