


Куплунг
ЕАМС-42-50-9-12
Номер на част: 1732001

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	9 mm
Монтажен диаметър 2	12 mm
Размер	42
Номинална дължина	50 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	34.8 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	17 Nm
Тегло на продукта	146 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS