


Филтър-регулатор LFR-1/4-D-5M-MINI-NPT

Номер на част: 173768

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Mini
Серия	D
Монтажно положение	вертикално
Финоста на филтрация	5 µm
Кондензотделител	ръчно с бутон
Макс. количество кондензат	22 cm ³
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Работно налягане	0.1 MPa...1.6 MPa 1 бар...16 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.2 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1200 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	460 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник със скрепителен ъгъл по избор:
Пневматична връзка 1	1/4 NPT
Пневматична връзка 2	1/4 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	PC