

Филтър-регулатор LFR-1/2-D-MIDI-A-NPT

Номер на част: 173789

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Midi
Серия	D
Финост на филтрация	40 µm
Кондензотделител	напълно автоматичен
Макс. количество кондензат	43 cm ³
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Работно налягане	0.2 MPa...1.2 MPa 2 бар...12 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.2 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	3400 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Инертни газове
Температура на флуида	5 °C...60 °C
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Тегло на продукта	920 g
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка 1	1/2 NPT
Пневматична връзка 2	1/2 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	PC