


# Пневмоподготвяща единица FRC-3/8-D-MINI-A-NPT

Номер на част: 173845

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                      | Mini                                                                     |
| Кондензотделител                                            | напълно автоматичен                                                      |
| Финост на филтрация                                         | 40 µm                                                                    |
| Работно налягане                                            | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 бар...12 бар                                      |
| Диапазон на регулиране на налягането                        | 0.5 бар...12 бар                                                         |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 1200 l/min                                                               |
| Работен флуид                                               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Инертни газове        |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Клас за чистота на въздуха на изхода                        | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Инертни газове        |
| Температура на флуида                                       | -10 °C...60 °C                                                           |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                           |
| Тегло на продукта                                           | 660 g                                                                    |
| Начин на закрепване                                         | с принадлежности                                                         |
| Пневматична връзка 1                                        | 3/8 NPT                                                                  |
| Пневматична връзка 2                                        | 3/8 NPT                                                                  |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на тялото                                          | Цинкова отливка под налягане                                             |
| Материал чаша                                               | PC                                                                       |