

Пневмоподготвяща единица FRC-3/8-D-MIDI-NPT

Номер на част: 173852

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Midi
Кондензотделител	ръчно с бутон
Финост на филтрация	40 µm
Работно налягане	0.1 MPa...1.6 MPa 1 бар...16 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...12 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.02 MPa 0.2 бар 2.9 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	2000 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	1440 g
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка 1	3/8 NPT
Пневматична връзка 2	3/8 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	PC