


## Въртящ фланец SNC-125

Номер на част: 174389

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Размер                             | 125                                                                    |
| Въз основа на стандарт             | ISO 15552 (до момента и VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 1 - ниска опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L                                                         |
| Температура на околната среда      | -40 °C...150 °C                                                        |
| Тегло на продукта                  | 1732 g                                                                 |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                                                    |
| Материал на държача                | Алуминиева отливка под налягане                                        |
| Материал болт                      | Стомана<br>поцинковани                                                 |
| Материал на винтовете              | Стомана<br>поцинковани                                                 |
| Материал на предпазителя           | Ресорна стомана<br>поцинкован                                          |