


Въртящ фланец SNCB-32

Номер на част: 174390

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	32
Въз основа на стандарт	ISO 15552
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-40 °C...90 °C
Макс. капацитет на натоварване	1 kN
Тегло на продукта	103 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Алуминиева отливка под налягане
Материал болт	Стомана, поцинкована
Материал на лагера	Пластмаса
Материал на шайбата	Стомана, поцинкована
Материал на винтовете	Стомана, поцинкована
Материал на предпазителя	Ресорна стомана, поцинкована