

Цапфа ZNCF-40

Номер на част: 174412

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Въз основа на стандарт	ISO 15552
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	285 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Лята неръждаема стомана
Материал на винтовете	Стомана поцинковани