

Закрепване SMBR-8-20

Номер на част: 175095

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	20
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Температура на околната среда	-20 °C...70 °C
Материал на профила	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	ПОМ