

Опора комплект KSM-8

Номер на част: 175834

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	8
Диапазон на сатройка ъгъл на въртене	0 градус...180 градус
Ъгъл на завъртане	180 градус
Монтажно положение	произволно
Фино регулиране	-5 градус
Конструктивна структура	Упорен лост
Разпознаване на позиция	без
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	70 g
Материал на покритието	Подсилен с POLYAMID
Материал на упорите	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото	Алуминий анодиран