

Куплунг
EAMC-65-90-XX-25
Номер на част: 176038

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 2	25 mm
Размер	65
Номинална дължина	90 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	4500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	417 kgmm ²
Тегло на продукта	535 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS