

Въртящ фланец SNCB-80-R3

Номер на част: 176948

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	80
Въз основа на стандарт	ISO 15552
Варианти	Висока антикорозионна защита
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Температура на околната среда	-40 °C...90 °C
Макс. капацитет на натоварване	6 kN
Тегло на продукта	632 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Алуминиева отливка под налягане със защитно покритие
Материал болт	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на лагера	Пластмаса
Материал на шайбата	Стомана, поцинкована
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на предпазителя	Ресорна стомана, поцинкована