


Съединителен кабел KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

Номер на част: 177676

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Индикация за положение на превключване	Светодиод
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител със самонарязващ винт
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	18 g
Електрическо присъединяване	2-полюсно/3-полюсно Куплунг ъглов/щекер прав четириъгълна форма/M8x1
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим ток при 40°C	1 A
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Дължина на кабела	0.5 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Диаметър на кабела	3.4 mm
Структура на кабела	2 x 0,25 mm ²
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Материал на тялото	POLYAMID
Материал на уплътненията	TPE-O
Материал щекерни контакти	Бронз
Материал на резбовата втулка	Месинг, никелиран