


Тапа CQC-15H

Номер на част: 177713

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Размер на опаковката	1
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...7 бар
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...15 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-25 °C...70 °C
Тегло на продукта	6 g
Пневматична връзка 1	Втулка CQ-15
Пневматична връзка 2	Втулка CQ-15
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал тапа	POM