


Разклонител
CQD-12/15/18/22
Номер на част: 177717

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	18.6 mm
Монтажно положение	произволно
Размер на опаковката	1
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...7 бар
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...15 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	-25 °C...75 °C
Температура на околната среда	-25 °C...70 °C
Номинален въртящ момент на затягане	2.5 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 10 %
Брой изводи	4
Брой на захранващите проводници	1
Пневматична връзка 1	Вътрешна резба G1/2
Пневматична връзка 2	Вътрешна резба G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	ПОМ