

## Пластмасова тръба PQ-PA-18X2X3000

Номер на част: 177730

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                             | Стойност           |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Външен Ø                                   | 18 mm              |
| Вътрешен Ø                                 | 14 mm              |
| Зависещо от температурата работно налягане | -0.95 бар...15 бар |
| Сертификат за LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на флуида                      | -25 °C...75 °C     |
| Температура на околната среда              | -25 °C...75 °C     |
| Тегло на продукта по дължина               | 0.103 kg/m         |
| Цвят                                       | черен              |
| Материал на шлауха                         | POLYAMID           |