

Пластмасова тръба PQ-PA-22X2X3000

Номер на част: 177731

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	22 mm
Вътрешен Ø	18 mm
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...15 бар
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-25 °C...75 °C
Температура на околната среда	-25 °C...75 °C
Тегло на продукта по дължина	0.13 kg/m
Цвят	черен
Материал на шлауха	POLYAMID