

**Шлаух**  
**PUN-3X0,5-RT**  
Номер на част: 178409

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Външен Ø                                     | 3 mm                                                                                                                                                                                     |
| радиус на огъване в зависимост от дебита     | 12 mm                                                                                                                                                                                    |
| Вътрешен Ø                                   | 2.1 mm                                                                                                                                                                                   |
| Мин. радиус на огъване                       | 9 mm                                                                                                                                                                                     |
| Указание за използване                       | TPE-U на основата на естер<br>Шлаухът може да се полага в контакт с кабели, само ако обвивката им не съдържа естер на фосфорната киселина. В противен случай шлаухът може да се повреди. |
| Характеристики на шлауха                     | подходяща верига кабеловодеща                                                                                                                                                            |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 бар...7 бар<br>-13.775 psi...101.5 psi                                                                                                                     |
| Зависещо от температурата работно налягане   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                                                        |
| Одобрение                                    | TÜV                                                                                                                                                                                      |
| Орган, издаващ сертификати                   | B 013277 0506 00                                                                                                                                                                         |
| Работен флуид                                | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                                         |
| Противопожарно изпитване на материала        | UL94 HB                                                                                                                                                                                  |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                           |
| Температура на околната среда                | -35 °C...60 °C                                                                                                                                                                           |
| Тегло на продукта по дължина                 | 0.0044 kg/m                                                                                                                                                                              |
| Пневматична връзка                           | за щекерна връзка с външен Ø 3 mm<br>за щекерен нипел с вътрешен Ø 2 mm                                                                                                                  |
| Цвят                                         | червен                                                                                                                                                                                   |
| Твърдост по Шор                              | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                                                                                                                                      |
| Материал на шлауха                           | TPE-U(PU)                                                                                                                                                                                |