


Крепежен елемент КРЕ-6

Номер на част: 178463

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Вид затягане с посока на действие	от двете страни Стяга чрез пружина, освобождаване чрез сгъстен въздух
Конструктивна структура	Стопорни шайби
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	1 МПа 10 бар
Налягане на освобождаване	0.3 МПа 3 бар
за закрепващ прътов материал	6 mm
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Статична сила на задържане	180 Б
Тегло на продукта	150 g
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Материал на пружината	Ресорна стомана
Материал на тялото	Алуминий анодиран
Материал на захващащите челюсти	Месинг
Материал на буталото	ПОМ