

Държач за демпфер DADP-ES-G6-12

Номер на част: 1812471

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. упорна сила	500 Б
Макс. въртящ момент на затягане	5.9 Nm
Тегло на продукта	80 g
Начин на закрепване	с проходни отвори и центрираща втулка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал упорен ъгъл	Алуминиева ковка сплав анодиран