

Държач за демпфер DADP-ES-G6-20

Номер на част: 1812473

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	20
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. упорна сила	1100 Б
Макс. въртящ момент на затягане	9.9 Nm
Тегло на продукта	185 g
Начин на закрепване	с проходни отвори и центрираща втулка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал упорен ъгъл	Алуминиева ковка сплав анодиран