

Цапфа монтажен комплект DAMT-V8-125-A

Номер на част: 1812524

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	125
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	2911.6 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на винтовете	Стомана поцинковани
Материал на цапфата	Стомана, поцинкована
Материал затегателен елемент	Стомана, поцинкована
Материал прът	високолегирана стомана, неръждаема