

Ръчно задействане HAB-1/4

Номер на част: 184586

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	7 mm
Монтажно положение	произволно
Функция на разпределител	Обезвъздушаващ елемент
Работно налягане	0 бар...10 бар
Стандартен номинален дебит обезвъздушаване 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	165 l/min
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...80 °C
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. въртящ момент на затягане	15 Nm
Начин на закрепване	завинтване
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана