

Куплунг за сензор SIE-GD

Номер на част: 18494

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	EN 61076-2-101 EN 61984
Начин на закрепване	с холендрова гайка
Тегло на продукта	13 g
Електрическо присъединяване	4-полюсно Куплунг прав/клема с винт M12x1
Кодиране на щекера	A
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...250 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...250 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Устойчивост на импулсно напрежение	2.5 kV
Допустим диаметър на кабела	4 mm...6 mm
Сечение на връзката	0.25 mm ² ...0.75 mm ²
Клас защита	IP67
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал на холендровата гайка	POLYAMID
Материал на уплътненията	CR FPM
Материал щекерни контакти	Месинг Бял бронз с покритие