


Пневмоподготвяща единица LFR-1/8-D-MINI-KD

Номер на част: 185743

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Mini
Серия	D
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	40 Em
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Разпределител Филтър-регулатор с манометър Обезопасителен разпределител
Макс. количество кондензат	22 cm ³
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.3 MPa...1.6 MPa 3 бар...16 бар 43.5 psi...232 psi
Диапазон на регулиране на налягането	0.25 MPa...1.2 MPa 2.5 бар...12 бар 36.25 psi...174 psi
Макс. хистерезис на налягането	0.015 MPa 0.15 бар 2.175 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	595 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [:-:-] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	900 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	G1/8

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 2	G1/8
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	РС