


Пневмоподготвяща единица FRC-1/4-D-MINI-KE-A

Номер на част: 185830

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Mini
Серия	D
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финоста на филтрация	40 µm
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Разпределител Филтър-регулатор с манометър Пропорционален стандартен омаслител мъгла Обезопасителен разпределител
Макс. количество кондензат	22 cm³
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.3 MPa...1.2 MPa 3 бар...12 бар 43.5 psi...174 psi
Диапазон на регулиране на налягането	0.25 MPa...1.2 MPa 2.5 бар...12 бар 36.25 psi...174 psi
Макс. хистерезис на налягането	0.015 MPa 0.15 бар 2.175 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	650 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	1200 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	РС