

# Омаслител LOE-1/2-D-MAXI

Номер на част: 186480

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                      | Maxi                                                                     |
| Серия                                                       | D                                                                        |
| Монтажно положение                                          | вертикално +/- 5°                                                        |
| Конструктивна структура                                     | Пропорционален стандартен омаслител мъгла                                |
| Макс. количество за пълнене с масло                         | 190 cm <sup>3</sup>                                                      |
| Защита на обвивката                                         | Предпазна метална чаша                                                   |
| Работно налягане                                            | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 бар...16 бар<br>0 psi...232 psi                     |
| Минимален дебит за функцията на омаслителя                  | 10 l/min                                                                 |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 8300 l/min                                                               |
| Работен флуид                                               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове        |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на лагера                                       | -10 °C...60 °C                                                           |
| Клас за чистота на въздуха на изхода                        | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Инертни газове        |
| Температура на флуида                                       | -10 °C...60 °C                                                           |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                           |
| Тегло на продукта                                           | 1100 g                                                                   |
| Начин на закрепване                                         | с принадлежности                                                         |
| Пневматична връзка 1                                        | G1/2                                                                     |
| Пневматична връзка 2                                        | G1/2                                                                     |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал чаша                                               | PC                                                                       |