



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61076-2-101 EN 61984
Начин на закрепване	с резбова втулка
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	9 g
Електрическо присъединяване	3-полюсна M8x1 Щекер прав/запоена връзка
Диапазон на работното напрежение DC	60 V
Диапазон на работното напрежение AC	60 V
Допустим ток при 40°C	3 A
Устойчивост на импулсно напрежение	1.5 kV
Кабелна връзка	Pg7
Допустим диаметър на кабела	3.5 mm...5 mm
Сечение на връзката	0.25 mm²
Клас защита	IP67
Температура на околната среда	-40 °C...85 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал на холендровата гайка	Месинг, никелиран
Материал щекерни контакти	Месинг златно покритие