

## Колекторна плоча CPE18-PRSGO-2

Номер на част: 187831

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Макс. брой места за разпределители           | 2                                                                        |
| Налягане на разрушаване                      | 3 MPa<br>30 бар<br>435 psi                                               |
| Работно налягане                             | -0.09 MPa...1 MPa                                                        |
| Работен флуид                                | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Тегло на продукта                            | 170 g                                                                    |
| Начин на закрепване на присъединителна плоча | с отвор<br>с монтажна шина                                               |
| Пневматична връзка 1                         | G1/2                                                                     |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на тялото                           | Подсилен с POLYAMID                                                      |