

# Куплунг MSSD-EB-M12-MONO

Номер на част: 188024

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                         | Стойност                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Въз основа на стандарт                 | EN 175301-803<br>EN 61076-2-101<br>EN 61984                     |
| Индикация за положение на превключване | Светодиод                                                       |
| Начин на закрепване                    | върху електромагнитен разпределител с централен винт M2,5       |
| Тегло на продукта                      | 13.18 g                                                         |
| Електрическо присъединяване 1          | Куплунг, съгласно EN 175301-803, форма C                        |
| Електрическо присъединяване 2          | Щекер прав, M12x1, 2-полюсен, A-кодиран                         |
| Диапазон на работното напрежение DC    | 12 V...24 V                                                     |
| Номинално работно напрежение DC        | 24 V                                                            |
| Диапазон на работното напрежение AC    | 12 V...24 V                                                     |
| Допустим ток                           | 0.12 A                                                          |
| Устойчивост на импулсно напрежение     | 2.5 kV                                                          |
| Клас защита                            | IP65                                                            |
| Температура на околната среда          | -10 °C...50 °C                                                  |
| Сертификат за LABS                     | VDMA24364-B2-L                                                  |
| Степен на замърсяване                  | 3                                                               |
| Клас на устойчивост на корозия KBK     | 2 - умерена опасност от корозия                                 |
| Материал на тялото                     | POLYAMID                                                        |
| Цвят на тялото                         | прозрачен                                                       |
| Материал винтова блокировка            | Стомана, с никелово покритие                                    |
| Материал на уплътненията               | HNBR<br>NBR                                                     |
| Материал щекерни контакти              | Медна сплав със сребърно покритие<br>Месинг, позлатено покритие |