

Догонващ съединител FLSM-8-R

Номер на част: 188524

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	8
Посока на въртене	Десен ход
Монтажно положение	произволно
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.35 Nm
Тегло на продукта	125 g
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал на втулката	Стомана
Материал на вала	Стомана