

Вакуумен смукател ESG-8

Номер на част: 189170

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диаметър на смукателната чаша с държач	8 mm
Монтажно положение	вертикално
Специални характеристики	антистатичен
Конструктивна структура	Връзка за вакуум горе Връзка за вакуум отстрани с компенсатор на височина с дълъг компенсатор на височина
Присвояване държач за смукателна чаша	Размер 2
Форма на смукателната чаша с държач	Кръгъл, плосък
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Температура на околната среда	-30 °C...200 °C
Връзка за вакуум	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	BR FPM NBR PUR VMQ (силикон)