

Вакуумен смукател ESG-20

Номер на част: 189173

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диаметър на смукателната чаша с държач	20 mm
Монтажно положение	вертикално
Специални характеристики	антистатичен
Конструктивна структура	Връзка за вакуум горе Връзка за вакуум отстрани с компенсатор на височина с дълъг компенсатор на височина
Присвояване държач за смукателна чаша	Размер 4
Форма на смукателната чаша с държач	кръгъл силфон 1,5 кръгъл силфон 3,5-кратен кръгъл екстра дълбок Кръгъл, плосък
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Температура на околната среда	-30 °C...200 °C
Връзка за вакуум	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	BR FPM NBR PUR VMQ (силикон)